



Pushing Performance  
Since 1945

har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 14 02 010 0101 164                                                                  |
| 规格     | har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel                                              |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/14020100101164">https://harting.com/14020100101164</a> |

标识

|    |               |
|----|---------------|
| 类别 | 连接器           |
| 系列 | har-flexicon® |
| 原件 | PCB接线端子       |

版本

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 接线方式 | 推入弹式簧笼接线<br>回焊焊接接线方式 (THR) |
| 连接方式 | PCB至电缆                     |
| 针数   | 1                          |
| 包装内容 | 每卷 750 个                   |

技术参数

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 导体截面积       | 0.2 ... 1.5 mm²                                  |
| 导体截面积 [AWG] | AWG 24 ... AWG 16                                |
| 插针排         | 1                                                |
| 额定电流        | 9 A                                              |
| 污染等级        | 3                                                |
| 传输特性        | Cat. 6A E <sub>A</sub> 级，到 500 MHz               |
| 数据速率        | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s<br>1 Gbit/s<br>10 Gbit/s |
| 剥线长度        | 7 mm                                             |
| 极限温度        | -40 ... +105 °C                                  |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|     |               |
|-----|---------------|
| 绝缘组 | I (600 ≤ CTI) |
|-----|---------------|

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)        |
| 颜色(插芯)           | 绿色                   |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金<br>弹簧钢           |
| 表面 ( 插针 )        | Sn 界面端<br>Sn 接线端     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R26                  |

规格和认证

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677<br>CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
|----------|-------------------------------------------------------------|

商业数据

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 包装尺寸        | 750               |
| 净重          | 1.293 g           |
| 原产国         | 中国                |
| 欧洲海关关税号     | 85366990          |
| GTIN        | 5713140279919     |
| eCl@ss      | 27460201 印刷电路板连接器 |
| ETIM        | EC002637          |
| UNSPSC 24.0 | 39121415          |