

Le premier gant jetable du marché à résister à l'acétone pendant au moins 15 minutes.

- **Premier sur le marché :** TouchNTuff 93-800 offre une résistance à l'acétone 15 fois plus longue que les gants jetables en nitrile standard
- **Conception innovante multi-couches (avec NRL non en contact direct avec la peau) :** MICROCHEM™ Technologie de barrière chimique avec résistance chimique de type A, éliminant le besoin de multiples gants
- **Propriétés mécaniques accrues :** Certifié EN388 2110A, offrant une protection contre l'abrasion et la coupure adaptée aux applications jetables
- **Haute visibilité :** Couleur orange vif améliore la visibilité et la détection des objets étrangers (FOD)
- **Ajustement, sensation et flexibilité améliorés :** formulation et conception flexibles comparées aux gants réutilisables
- **Formulation bio-base certifiée TÜV :** Contenant plus de 60 % de carbone bio-basé pour des émissions réduites et un choix plus intelligent et durable pour la protection des mains



Secteurs industriels

- Industrie aéronautique
- Industrie automobile
- Sciences de la vie
- Électronique
- Production
- Métallurgie

Recommandé pour

- Mélange et formulation de matières premières
- Manipulation de produits chimiques
- Résistance aux projections chimiques
- Nettoyage de sites et de machines
- Nettoyage d'équipements, tables et sols
- Maintenance et nettoyage de matériel
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipements robotiques

Remarques

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel, Nitrile, Néoprène
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
Vue d'ensemble du conditionnement	CARTON=300 PCS/10 DISTRIBUTEURS ; DISTRIBUTEUR=30 PCS
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Fentanyl testé	Non
Sans silicone	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	1,3-Diphénylguanidine - N,N'-diphénylthiourée - Dibutyldithiocarbamate de zinc - Diéthylthiocarbamate de zinc (ZEBEC) Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93260110	93800080	93800090	93800100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

