

STME 6-BE - 元件端子



3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



元件端子，如果需要在DIN导轨上安装数个二极管端子，必须在它们中间安装空间补偿板，用于可单独选择的安全元件，标称工作电压: 500 V，额定电流: 30 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，额定接线容量: 6 mm²，接线容量：0.2 mm² - 10 mm²，颜色: 灰色

商业数据

订货号	3035688
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2171
产品关键代码	BE2171
目录页面	页码239 (C-1-2019)
GTIN	4046356743655
单件重量 (含包装)	21.598 g
单件重量 (不含包装)	21.958 g
原产地	PL

STME 6-BE - 元件端子



3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>

技术数据

说明

概述	如果需要在DIN导轨上安装数个二极管端子，必须在它们中间安装空间补偿板
----	-------------------------------------

产品属性

产品类型	元件端子
连接量	2
行数	1
电位	1

电气特性

额定条件下的最大功耗	1.31 W
------------	--------

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm ²
剥线长度	12 mm
塞规	A4
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 10 mm ²
横截面 AWG	24 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.25 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.25 mm ² ... 6 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
标称电流	30 A (电流取决于所使用的元件)
额定电压	500 V (电压取决于所使用的元件)
额定横截面	6 mm ²

尺寸

宽度	8.2 mm
高度	100.8 mm
NS 35/7.5深度	60 mm
NS 35/15深度	67.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C

STME 6-BE - 元件端子



3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

STME 6-BE - 元件端子


3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>




图纸

电路图



电路图




STME 6-BE - 元件端子



3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>

电路图



STME 6-BE - 元件端子



3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



EAC

认证ID: EACKZ 08593

STME 6-BE - 元件端子

3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141127
ECLASS-13.0	27250114

ETIM

ETIM 9.0	EC000903
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STME 6-BE - 元件端子

3035688

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035688>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn