


E43310



Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 Orifice de fuite



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application	
Version	pour tuyaux, avec orifice de fuite
Tenue en pression	50 bar 5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord
Tests / homologations	
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques	
Poids [g]	160
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord à souder DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Accessoires	
Fourniture	Joints toriques:, FKM
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces