


KR35-PP-A

Galet de roulement

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                             |     |                                           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| joint                       | PP  | Joint frottant des deux côtés             |
| profile bague extérieure    | IOP | Optimized INA-profile                     |
| graisseur                   | 2x  | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
| dispositif de lubrification | KSP | Via head, stud and fit                    |
| Assembling aid head         | I6  | Hexagon socket                            |
| Mounting aid stud           | I6  | Hexagon socket                            |

dimensions principale & données de performance

|        |             |                                             |
|--------|-------------|---------------------------------------------|
| D      | 35 mm       | Diamètre extérieur                          |
| d 1    | 16 mm       | Diamètre d'ajustement des boulons           |
| B      | 52 mm       | Largeur                                     |
| C r w  | 9.700 N     | Charge dyn. de base, radiale                |
| C 0r w | 14.500 N    | Charge stat. de base, radiale               |
| C ur w | 1.860 N     | Limite à la fatigue, radiale                |
| n D G  | 3.600 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
| ≈m     | 155 g       | Poids                                       |



Dimensions

|       |         |                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| B 1   | 19,6 mm | Largeur maximum rondelle de butée                           |
| B 2   | 32,5 mm | Longueur effective du goujon                                |
| B 3   | 8 mm    | Distance trou de lubrification                              |
| C     | 18 mm   | Largeur, bague extérieure                                   |
| C 1   | 0,8 mm  | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
| r min | 0,6 mm  | Dimension minimum de chanfrein                              |
| d 2   | 27,6 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée                          |
| d 3   | 3 mm    | Diamètre trou de lubrification                              |
| G     | M16X1,5 | Filetage                                                    |
| l G   | 17 mm   | Longueur de taraudage                                       |
| W     | 8 mm    | Largeur entre plats                                         |

information additionnelle

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
|     | NIPA2X7,5 | Graisser entrainement   |
| M A | 58 Nm     | Couple de serrage écrou |

Caractéristiques

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Effort radial                       |
|  | Lubrification à vie, sans entretien |
|  | Lubrification à la graisse          |
|  | Etanche des 2 côtés                 |