



Rtr B. S8 Upcut Spir.3/60mm-1pc

FRESE ELECOIDALI POSITIVE

Carburo di tungsteno a micrograna con aggiunta di cobalto, progettato per garantire elevata durata e resistenza nel tempo. Scanalature e fresature estremamente pulite, precise e prive di vibrazioni.

Il processo di affilatura CNC multi-asse realizza una geometria del tagliente estremamente affilata, garantendo un'eccellente tenuta del filo e una maggiore durata dell'affilatura nel tempo.

Le frese elicoidali positive hanno la punta affilata, che permette tagli ad affondamento più rapidi e profondi senza interruzioni; a confronto, le frese dritte standard possono penetrare solo a intervalli massimi di 25 mm.

Una fresa elicoidale positiva spinge i trucioli verso l'alto, garantendo una rimozione ottimale dei trucioli, velocità di avanzamento più elevate senza bruciature e una finitura pulita sul fondo del materiale.

Adatta a legni morbidi/duri, MDF, pannelli rivestiti, compensato, plastiche e compositi.

Per l'uso su fresatrici portatili o su macchine CNC



ø (mm)	3
Article Number	4932500913
Diametro dell'attacco (mm)	8
Lunghezza totale (mm)	60
Lunghezza utile (mm)	12
Materials suited for	Legno
Quantità confezione	1
Solid carbide HW	Si