



Données techniques


NJ2306EAT2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide


ULTAGE®

VISUEL(S)



NJ2306EAT2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	27 mm
E - Cote sur rouleaux	62,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	40,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	44,9 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	C3

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	88000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	77500000 mN



NJ2306EAT2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

PERFORMANCE PRODUIT

Cu - Charge limite à la fatigue	9450000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	69600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	49800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	36,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI	44 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	65,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	64 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

