


BK0709 [🔗](#)

Douille à aiguilles avec fond

Douille à aig. avec fond BK, selon DIN 618/
ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F _w	7 mm	Diamètre sous rouleaux
D	11 mm	Diamètre extérieur
C	9 mm	Largeur, bague extérieure
C _r	3.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	2.950 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	360 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G Grease	19.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G	33.000 1/min	vitesse limite
n _{gr}	26.500 1/min	Vitesse de base
≈m	2,7 g	Poids

Dimensions

r _{min}	0,4 mm	Dimension minimum de chanfrein
C _{t min}	7,4 mm	Largeur minimum base douille avec fond



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

GR7X11X2	Bague d'étanchéité
----------	--------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement