
# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67

83571

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Mureva |
| **Type de produit ou équipement** | Prise |
| **Nom de l'appareil** | Mureva plug |
| **Catégorie de fiche, prise** | Basse tension |
| **Description des pôles** | 3P+N+T |
| **Type de réseau** | CA |
| **Norme de prise** | Industriel |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Mode d'installation** | Mural |
| **Forme de boîte à bouton, prise, fiche** | Incliné |
| **[In] courant nominal** | 32 A |
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 380...415 V |
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz |
| **Position horaire du contact à la terre** | 6 h |
| **Matière de fiche, prise** | Polymère technique auto-extinguible |
| **Matière des contacts** | Broches : laiton plaqué nickel |
| **Mode de raccordement** | Vis imperdables |
| **Section de câble** | 2,5…10 mm² |
| **Entrée de câble** | Presse-étoupe |
| **Type de filetage** | Pg 21 |
| **Poids du produit** | 0,523 kg |
| **Dimension de base** | 106 x 130 mm |
| **Hauteur** | 140 mm |
| **Largeur** | 106 mm |
| **Profondeur** | 179 mm |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Code couleur tension** | Rouge |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à EN 62262 |
| **Tenue au feu** | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| **Humidité relative** | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| **Altitude de fonctionnement** | 2000 m |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 35 °C ( 86400 s )<br>-25…40 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 17,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 20,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 11,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 455,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 2 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 12,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 27,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 22,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 1,019 kg |
| **Type d'emballage 3** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 6 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 3,544 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **19 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **14 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Longer

### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **33** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Non** |