



Données techniques


NJ209EAT2X


Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	45 mm
D - Diamètre Extérieur	85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	19 mm
E - Cote sur rouleaux	76,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	54,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	58,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,433 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	74500000 mN
-------------------------------	-------------

PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	65500000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	8100000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	64800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	45600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	51,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	54 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI	61 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement	1 mm
r1a - Rayon max de raccordement	1 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$

