Brand of NTN corporation

Données techniques

UKT211H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK211G2H, T211

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	64 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage	22 mm
A2	38 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	59 mm

UKT211H
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
d - Diamètre arbre	50 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	75 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	146 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage	130 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement	102 mm
L - Longueur du logement	171 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	106 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache	19 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage	95 mm
N - Dimension trou de fixation	35 mm
N1 - Longueur encoche de fixation	25 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation	64 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	29 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	43550000 mN
C0 - Capacite de charge statique	29200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	4,01 kg
Référence du manchon	H2311