



Datenblatt


Werkstattfeile, RS Pro

DE



Produktmerkmale:

- Werkstattfeilen – zur Zerspaltung und Oberflächenveredelung an maschinell bearbeiteten Bauteilen
 - Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
 - Griffmaterial: PP und TPE
 - Doppel-Schnittflächen, Kanten und Oberflächen, die sich an der Spitze verjüngen
- Art des Hiebs: Doppelschicht



| RS-CODE | CODE-NR | L-MM | A mm | L2 mm | Art des Hiebs | gr |
|---------|-----------|-----------|------|-------|---------------|-----|
| 1467327 | J58-206RS | 150 – 6" | 6 | | 2 | |
| 1467328 | J58-208RS | 200 - 8" | 8 | 55 | 2 | 80 |
| 1467329 | J58-210RS | 250 - 10" | 9,5 | 60 | 2 | 154 |
| 1467330 | J58-212RS | 300 - 12" | 12 | 70 | 2 | 295 |