




RCJT25-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	70 mm	Largeur de bride
H	130 mm	Hauteur de bride
U	40,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.020 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.880 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	335 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	11.100 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,32 kg	Poids

Cotes de montage

J	99 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	29,1 mm	Hauteur logement
A 1	13,5 mm	Épaisseur de bride
A 2	17 mm	Distance piste
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
B 3	34,1 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	23,5 mm	Distance of raceway to locking collar
V	70 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification
d 3	38,1 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEH.CJT05-TV-WHT	Corps de palier
GE25-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK05-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.