

## MERKMALE

- Thermoelement Typ K
- Maximale Aufzeichnung
- Messwertspeicherung
- Schutzholster mit Kippständer

## Digitales Thermometer von RS Pro

RS-Best.-Nr.: 123-3215



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Das digitale tragbare Thermometer ist für Umweltprüfungen und Messungen geeignet. Diese digitalen Thermometer verfügen über eine gut ablesbare LCD-Anzeige und optionale Messpräferenz. Unsere einzigartige Serie von tragbaren Thermometern bietet Ihnen die Auswahl an Kalibrierungstypen und Temperaturmesspräferenzen. Für Ihre Anforderungen zu erschwinglichen Preisen.

## Allgemeine

<b>Serie</b>	RS Pro 50
<b>Modellnummer</b>	RS51
<b>Thermometertyp</b>	Tragbar
<b>Sondentyp</b>	K
<b>Anzahl der Temperatureingänge</b>	1
<b>Absolute maximale Temperaturmessung</b>	+1300 °C, +1999 °F
<b>Temperaturskala</b>	Celsius/Fahrenheit
<b>Anzeigetyp</b>	LCD
<b>Auflösung</b>	0,1 °C, 0,2 °F
<b>Beste Genauigkeit</b>	±0.1K
<b>Temperaturkoeffizient</b>	0.1x(spec. ACC'y)/ °C. <18 °C. > 28 °C.
<b>Datenspeicher</b>	Nein
<b>Minimale/maximale Aufzeichnungen</b>	Ja
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C. Bis 50 °C.
<b>Lagertemperatur</b>	-20 °C. Bis 60 °C.
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	<75 % R.H.
<b>Anwendungen</b>	Nahrungsmittelindustrie / Industrie / Medizin

## Elektrische

<b>Batterietyp</b>	9-V-Alkali-Mangan-Batterie
<b>Batterielebensdauer</b>	250 Stunden

## Mechanische

<b>Abmessungen</b>	74 mm x 39 mm x 170 mm
<b>Länge</b>	74mm
<b>Breite</b>	39mm
<b>Höhe</b>	170mm
<b>Gewicht</b>	430g

## Klassifizierung

ECL@ss Version	
UNSPSC Version	

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	En 61340
----------------------------	----------

## Ähnliche Produkte

Best.-Nr.	Marke	Produktname	Thermometertyp	Absolute maximale Temperaturmessung	Sondentyp
Xxx-xxxx					
Xxx-xxxx					



