



PRODUCT-DETAILS

E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP

E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP
产品ID	1SDA072910R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644767600
目录说明	E2.2N 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	eeae9b4-b094-48a6-bcff-3cd7a048043b Italy (IT)
简化的SCIP	f84c23fc-2e47-4f12-bb66-a6e1d2a04a74 Germany (DE) 9c6df2b5-730f-421d-a4fc-7b0535ee29b0 Poland (PL) dd9250a1-39a6-4a4a-9c59-321580c21cf7 Poland (PL) 5da007d0-d1b8-423b-8c65-8bcd313ec4d1 Sweden (SE) f7778d37-52ae-46b1-bd88-150ab9b0cbca Bulgaria (BG) 8ab88d45-452d-4f5b-b02e-a50efd2aded0 Portugal (PT) a18b313b-319a-427b-8e0e-12611a94116a Croatia (HR) 9f54266f-2afb-4f90-b582-71c452121660 France (FR) 55f31c30-dcdf-4f8c-b3fa-f5f85c05d81a Germany (DE) f2383ea7-cecb-4f68-862f-4dc1d0b6f4da Estonia (EE) a2d3f679-568c-4857-a879-933268a9a162 Sweden (SE) 5d947759-b37b-4ba1-9778-dbd3d3fc4217c Belgium (BE) 26356f11-a1c5-45d8-a55d-a76173254097 Finland (FI) 4d57c181-2fac-4213-9215-715e80f9c988 Greece (GR) 8acc1519-3ef2-4a7f-94fe-3fd4549b3380 Netherlands (NL) 0b0e2215-5032-424a-be9b-86ee0c0cd426 Denmark (DK) 2e18663b-6df5-4e12-ba2e-6762cfad7689 Germany (DE) cf265918-f5c4-4009-baa9-0be676149ced Germany (DE) 11d82132-65dc-4f35-acce-a943d860c80b Germany (DE) c5a5fdf9-ce80-48ca-8245-21da625ea00d Norway (NO) b5ba8e66-be0b-4a55-a1bb-efb048af2622 Poland (PL) 6f4f5c09-fbce-4d5a-97e2-b1fa00375879 Hungary (HU) 755001ef-8e3a-4d74-8a75-d5f118dad568 Czech Republic (CZ) cd1f294e-ddd4-4435-81ac-0cd1b968653d Hungary (HU) 9c8b6a2f-3662-49ee-ab23-8943b93d3585 Spain (ES) 3cbc7f22-1a0a-4122-b187-07c35213c8f4 France (FR) 25a50715-b4da-4922-87f5-69157811383b Belgium (BE)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBNQEGAQ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644767600
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	407 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	55 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	60 kg
1级包装 EAN	8015644767600

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _N])	100 %
极数	4P
功率损耗	113 W
额定电流 (I _N)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{CS})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{CS})	100 %
额定不间断电流 (I _{CW})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _U)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Hi-Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
-----------	-----------------

符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

