


STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子



3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双层接线端子，*使用的插头决定电流和电压。，带等电位连接，标称工作电压: 500 V，额定电流: 22 A，接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接，第1, 2层左边连接，额定接线容量: 2.5 mm^2 ，横截面: $0.08 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，第一层和第二层连接（右），安装方式: NS 35/15，NS 35/7,5，颜色: 蓝色

优势

- 两层电位

商业数据

订货号	3040685
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2141
产品关键代码	BE2141
目录页面	页码309 (C-1-2019)
GTIN	4017918832544
单件重量（含包装）	10.65 g
单件重量（不含包装）	10.65 g
原产地	PL

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



技术数据

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	插拔式端子
连接量	4
行数	2
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²

第1，2层左边连接

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 61984
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	28 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	28 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm²
标称电流	22 A
最大负载电流	22 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm²


尺寸

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



尺寸图		
宽度		5.2 mm
端板宽度		2.2 mm
高度		71.5 mm
NS 35/7,5深度		47.5 mm
NS 35/15深度		55 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试	
测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试
短时耐受电流 2.5 mm²	0.3 kA
结果	已通过测试
工频耐受电压	
测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数	
开口式侧板	是

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子



3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>

机械测试

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	使用寿命测试类别 1, B 级, 已安装在车身上
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	$0.964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
加速度	0.58g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C (最高工作温度参考衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 61984
--------	-----------

安装

安装类型	NS 35/15
	NS 35/7,5

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子


3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>




图纸

尺寸图



图表



适合所有SP...针式插头 .


STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



电路图



STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	20 A	28 - 12	-
使用组 C	300 V	20 A	28 - 12	-
使用组 D	600 V	5 A	28 - 12	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62736/B1/B2				
---	--	--	--	--

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

LR 认证ID: LR2042068TA				
-------------------------	--	--	--	--

VDE VDE绘图认证 认证ID: 40019518				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
仅适用柔性导线	500 V	-	-	0.2 - 2.5
仅适用刚性导线	500 V	-	-	0.2 - 4

cULus 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	20 A	28 - 12	-
使用组 C	300 V	20 A	28 - 12	-
使用组 D	600 V	5 A	28 - 12	-

DNV				
-----	--	--	--	--

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子



3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>

认证ID: TAE00001CS



EAC

认证ID: EACKZ 08593

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250117
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STTB 2,5/2P-PV BU - 双层接线端子

3040685

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040685>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn