


ML-740-W2BF



- 端子間ピッチ7.62mm
- 2段型端子台
- プリント基板用
- ちどり配列

RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
取得規格	UL規格
極数 (P)	8、12、16、20、24、32、40
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M3×7.2)
端子金具	PC端子
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
商品概要	① 本体に端子番号の表示があります。
使用上の注意	① 規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項


- [PDF](#) ネジ式端子台注意事項
- [PDF](#) 一般注意事項

- 発注型番 ML-740-W2BF-[極数]
- ご注文例 ML-740-W2BF-8P (8Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2007/01/15 [PDF](#) 角座金材質変更

寸法図



単位:mm

寸法表

極数	A	B	C	D	極数	A	B	C	D
8	39.27	55.67	22.86	46.99	24	100.23	116.63	83.82	107.95
12	54.51	70.91	38.10	62.23	32	130.71	147.11	114.30	138.43
16	69.75	86.15	53.34	77.47	40	161.19	177.59	144.78	168.91
20	84.99	101.39	68.58	92.71	-	-	-	-	-