

SLAWTC2

Capteur de qualité d'air SpaceLogic SLA,
CO2, humidité, temp, ambiance, écran tactile
couleur, sorties analogiques, boîtier blanc
Optimum



Principales

Gamme	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Nom du produit	Unité d'ambiance SpaceLogic
Type de mesure	Dioxyde carbone (CO2) Humidité Température
Application	HVAC Régulation de la température Contrôleur de vitesse du ventilateur
Application spécifique du produit	Contrôle de l'humidité
Certifications du produit	CE conforme à EN 61000-6-2 CE conforme à EN 61000-6-3 CE conforme à EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
Résolution de l'afficheur	240 x 300 pixels
Taille de l'affichage	2,4 pouces
Type d'afficheur	Écran tactile couleur
Informations affichées	Température Point de réglage de la température Interface utilisateur guidée par menus Humidité relative CO2
Emplacement	Espace vital
Support de montage	Montage mural
Profondeur	23,7 Mm
Hauteur	85 Mm
Largeur	115 Mm
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
Certificat d'étalonnage	Humidité: élément RH remplaçable disponible en 1% et 2% avec NIST
Couleur	Blanc
Type de capteur	Émetteur NDIR (infrarouge non dispersif) Capacitif à couche mince

[Us] tension d'alimentation	24 V CA 20...30 V CC
Présentation du produit	Produit complet
Finition de la surface	Brillant

Complémentaires

Type de réseau de communication	Câblé
Type de commande	Tactile
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Fonction disponible	Avec capteur de température Avec capteur de CO2 Avec capteur d'humidité
Hystérésis	1,5 %
Précision de répétition	+/- 20 ppm
Mode de raccordement	Borne à vis - 2 câble(s) (AWG 24 à AWG 18)
Nombre de sorties	1 ventilateur 1 configurable
Type de sortie	Analogique
Tension de sortie	0...10 V pour vitesse du ventilateur 0...5 V pour configurable analog output 0...10 V pour configurable analog output
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation contrôleur d'objectif de pièce SmartX contrôleurs-programmables

Environnement

Plage de réglage d'humidité	0...100 %
Plage de réglage de la température	10...35 °C 0...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,8 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,67 Cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 Cm
Poids de l'emballage 1	181,82 G

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03
Réglementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	156 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	156

Product Life Status : **Commercialisé**