Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtelement, Harmony XV4, modular, 40mm, blau, Linse klar, 24V ACDC, Dauerlicht, energieeffiziente LED

XV4C26C

EAN Code: 3606487130321

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XV4
Produkt- oder Komponententyp	Leuchtelemente
Unterkategorie	Leuchtelement Standard
Kurzbezeichnung des Geräts	XV4
Montagedurchmesser	40 mm
Signaltyp	Dauerlicht
Leuchtfarbe	LED, blau
Material	Polykarbonat
Produktgewicht	0,035 kg
Montageposition	Aufrecht/umgekehrt

Zusatzmerkmale

Lebensdauer in Stunden	50000 h
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Bemessungs-Betriebsspannungsgrenzen	21,6 - 26,4 V AC/DC
Stromaufnahme	32 mA bei 24 V AC 38 mA bei 24 V DC
Einschaltstrom	500 mA
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	50 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	500 V

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C
Schutzart (IP)	IP65
Umwelteinflüsse Typklassen	UL type 12
Vibrationsfestigkeit	6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10…150 Hz)in Betrieb
Stoßfestigkeit	20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produktzertifizierungen	cULus CCC RCM UKCA CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	4,25 cm
VPE 1 Länge	4,25 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	42 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**80**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative











