

大功率存储设备 - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



电源存储设备，铅质AGM, VRLA技术，24 V DC，0.8 Ah。

产品描述

MINI-BAT – 采用铅AGM技术的功率存储设备，可确保最大的缓冲时间。

优势

✓ 最大缓冲时间



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 152129
GTIN	4046356152129
海关税则号	8507200000
Sales Key	CMUM43

技术数据

尺寸

宽度	67.5 mm
高度	99 mm
深度	107 mm

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	0 °C ... 40 °C
环境温度 (存放/运输)	0 °C ... 40 °C
允许的最大相对湿度 (操作)	95 %

输入数据

额定输入电压	24 V DC
--------	---------

大功率存储设备 - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

技术数据

输入数据

缓冲时间	20 min. (1 A)
	7 min. (2 A)

输出数据

额定输出电压	24 V DC
输出电流 $I_{\max}$	5 A
并连	5
串连	否
输出熔断器	5 A

概述

IQ技术	否
处理	使用完毕的电池决不可与生活垃圾一同废弃，应当参照所适用的国家规定进行处理。也可将这些电池退还至菲尼克斯电气或制造厂商处。
净重	0.9 kg
保护等级	III
	IP20

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 3
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357

大功率存储设备 - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

附件

附件

保险丝

保险丝 - FUSE 5A/32V FK-1 - 2908367



保险丝，标称电流：5 A，长：11.9 mm，宽：3.8 mm，高：16.2 mm