



Brand of **NTN corporation**

Données techniques

USPP201

Paliers auto-aligneurs




Corps en tôle d'acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US.201.G2, PP203

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	25,4 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	15,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure	22 mm
d - Diamètre arbre	12 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement	22,2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

H1 - Hauteur de l'assise du logement	2,4 mm
H2 - Hauteur du logement	43,2 mm
J - Distance entre trous de fixation	68 mm
L - Longueur du logement	85,7 mm
N - Dimension trou de fixation	9 mm
S - Distance face / centre du palier	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	9550000 mN
C0 - Capacité de charge statique	4780000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,15 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.5 N-m

