

## 特点

- 硬化不锈钢主体
- 四向测量，可测量外部，内部，深度和步长
- 刻度单位：**0.001 英寸**和**0.02mm**

## RS PRO 300mm 游标卡尺， 0.001 英寸，公制和英制

RS 库存号： 841-2533



RS PRO 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 微调游标卡尺具有双刻度，带公制和英制读数，可进行内部和外部精密测量。可调机制具有两个锁定螺钉，因此您可以轻松精确测量物体。卡尺滑动表面升高，以防止刻度磨损。内部钳口，外部钳口和滑动深度杆提供四种测量方式。

## 一般规格

卡尺类型	模拟
英制或公制	两者
显示类型	游标
精确度	0.04mm
分辨率	0.1in
拇指滚轮	否
数据输出	否
应用	适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用


## 电气规格

电池	否
----	---

## 机械规格

容量	300mm
外夹钳长度	63mm
内钳口长度	20mm
英寸格拉德	0.001in
公制 grads	0.02mm
精确度外部钳口	±0.04mm
精确度内部钳口和深度杆	±0.084mm

### Reading a Vernier



**Example 1:**

19 + 32 x 0.02  
 19 + 0.64  
 19.64 = Correct reading

**Example 2:**

13 + 21 x 0.02  
 13 + 0.42  
 13.42 = Correct reading

Code	Range	Metric Grads	Inch Grads	Accuracy Ext. Jaws	Accuracy Int. Jaws & Depth Rod	External Jaw Length	Internal Jaw Length
8412530	145mm/5 1/2"	0.02mm	0.001"	±0.02mm	±0.04mm	40mm	18mm
8412533	300mm/12"	0.02mm	0.001"	±0.04mm	±0.08mm	63mm	20mm