
**KRE26-PP** **Galet de roulement**

Stud type track rollers KRE...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|                          |     |                                           |
|--------------------------|-----|-------------------------------------------|
| joint                    | PP  | Joint frottant des deux côtés             |
| profile bague extérieure | IOP | Optimized INA-profile                     |
| graisseur                | 2x  | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
| Assembling aid head      | I6  | Hexagon socket                            |
| Mounting aid stud        | I6  | Hexagon socket                            |

**dimensions principale & données de performance**

|                   |             |                                             |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------|
| D                 | 26 mm       | Diamètre extérieur                          |
| d 1               | 10 mm       | Diamètre d'ajustement des boulons           |
| B                 | 36 mm       | Largeur                                     |
| C <sub>r w</sub>  | 5.100 N     | Charge dyn. de base, radiale                |
| C <sub>0r w</sub> | 6.500 N     | Charge stat. de base, radiale               |
| C <sub>ur w</sub> | 860 N       | Limite à la fatigue, radiale                |
| n <sub>D G</sub>  | 8.000 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
| ≈m                | 58,844 g    | Poids                                       |



Dimensions

|       |         |                                                             |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| B 1   | 13,2 mm | largeur rondelle axiale                                     |
| B 2   | 23 mm   | Longueur effective du goujon                                |
| C     | 12 mm   | Largeur, bague extérieure                                   |
| C 1   | 0,6 mm  | Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée |
| r min | 0,3 mm  | Dimension minimum de chanfrein                              |
| d 2   | 17,5 mm | Diamètre d'arrêt rondelle de butée                          |
| G     | M10X1   | Filetage                                                    |
| l G   | 12 mm   | Longueur de taraudage                                       |
| W     | 5 mm    | Cote nominale du six pans creux                             |
| d e   | 13 mm   | Diamètre d'excentrique                                      |
| B e   | 10 mm   | Largeur, excentrique                                        |
| e     | 0,5 mm  | Excentricité                                                |

information additionnelle

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
|     | NIPA1X4,5 | Graisseur entraînement  |
| M A | 15 Nm     | Couple de serrage écrou |

Caractéristiques

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Effort radial                       |
|  | Lubrification à vie, sans entretien |
|  | Lubrification à la graisse          |
|  | Etanche des 2 côtés                 |