



PRODUCT-DETAILS

E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP

E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP
产品ID	1SDA072071R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644759216
目录说明	E1.2N 630 Ekip Dip LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	6bb6b84c-206e-42cd-9f25-d5c700e7dc0a Italy (IT)
简化的SCIP	734c164f-9901-4a17-a6b3-918b01604941 Sweden (SE) 022083f7-66f1-4d9a-a1f9-e47e7fdbbaaa Finland (FI) f159c5d6-ac62-4b64-9075-cdd906addc8e Germany (DE) 5e49a6b2-b435-4649-8c98-e762c9aa78c7 Denmark (DK) 414bd0bc-2531-4574-acc7-9c350a4c912b Bulgaria (BG) 240580a1-e540-41ae-abe4-6e3b7383ae7a Germany (DE) 159ddcf7-996b-473e-8d61-09f54da6dc4a Norway (NO) 963e8816-be31-402d-9186-1644983adf67 Belgium (BE) ed469086-9c63-4103-a9bf-9774c764dedd Belgium (BE) 240580a1-e540-41ae-abe4-6e3b7383ae7a Germany (DE) 75f9905a-d0b5-47ed-93fd-5f7934312b38 Germany (DE) 963e8816-be31-402d-9186-1644983adf67 Belgium (BE) a416b5c4-430b-4a41-af4d-a2b04cd74a78 Croatia (HR) 75f9905a-d0b5-47ed-93fd-5f7934312b38 Germany (DE) f159c5d6-ac62-4b64-9075-cdd906addc8e Germany (DE) 95932c06-3ee6-4f29-b3f8-3c2ddf2dc0a5 Poland (PL) 5e49a6b2-b435-4649-8c98-e762c9aa78c7 Denmark (DK) 779abe06-d694-43a2-86b6-ebd747a4cba7 Greece (GR) 41f9bea8-a0f8-447d-97af-aa33d38441fa Hungary (HU) fa508301-692b-4af5-bd32-8f24e332b8cd Poland (PL) c76587df-d704-49db-8886-77acaa3ec32b Netherlands (NL) fa508301-692b-4af5-bd32-8f24e332b8cd Poland (PL) 826aa044-936a-4fb6-a536-5dc22c4610ad Poland (PL) 3386f3af-103e-43ef-95b9-31a28fb2e3ff Portugal (PT) 779abe06-d694-43a2-86b6-ebd747a4cba7 Greece (GR) 022083f7-66f1-4d9a-a1f9-e47e7fdbbaaa Finland (FI) 3386f3af-103e-43ef-95b9-31a28fb2e3ff Portugal (PT) bab7476f-5b89-4cda-ac1c-209f7d8d9666 Czech Republic (CZ) c76587df-d704-49db-8886-77acaa3ec32b Netherlands (NL) a416b5c4-430b-4a41-af4d-a2b04cd74a78 Croatia (HR) 67e43d19-d6e3-4404-925e-d16ec51ef218 Sweden (SE) 4d7d47c1-0020-4cd7-a05b-6064aa0323bd Germany (DE) 56114d39-5e4d-408d-a720-2a7737a84ef8 France (FR) 159ddcf7-996b-473e-8d61-09f54da6dc4a Norway (NO) b7656b01-3ea4-4304-b132-cf340a2ba55d Germany (DE) 27d4654a-9ea7-4f77-ae03-607dee86c89f Hungary (HU) ed469086-9c63-4103-a9bf-9774c764dedd Belgium (BE) 617ec4a0-94b1-4302-81ac-5b8a14fb454e Spain (ES) 41f9bea8-a0f8-447d-97af-aa33d38441fa Hungary (HU) 95932c06-3ee6-4f29-b3f8-3c2ddf2dc0a5 Poland (PL) 56114d39-5e4d-408d-a720-2a7737a84ef8 France (FR) 4d7d47c1-0020-4cd7-a05b-6064aa0323bd Germany (DE) b7656b01-3ea4-4304-b132-cf340a2ba55d Germany (DE) 4e5428fa-df01-4d4d-95ae-3f1228fa4094 France (FR) 67e43d19-d6e3-4404-925e-d16ec51ef218 Sweden (SE) 617ec4a0-94b1-4302-81ac-5b8a14fb454e Spain (ES) 89a801f8-3770-4c2e-b9ea-9d8c4fe23799 Estonia (EE) 734c164f-9901-4a17-a6b3-918b01604941 Sweden (SE) 4e5428fa-df01-4d4d-95ae-3f1228fa4094 France (FR) 826aa044-936a-4fb6-a536-5dc22c4610ad Poland (PL) 89a801f8-3770-4c2e-b9ea-9d8c4fe23799 Estonia (EE) bab7476f-5b89-4cda-ac1c-209f7d8d9666 Czech Republic (CZ) 27d4654a-9ea7-4f77-ae03-607dee86c89f Hungary (HU) 414bd0bc-2531-4574-acc7-9c350a4c912b Bulgaria (BG)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1NNEEA000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644759216
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644759216

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	62 W
额定电流 (I _n)	630 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA

额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 50 kA for 3 s 30 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
额定持续电流 (I _u)	630 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

