





JSXF, Pulse Valve, Valve for Dust Collector, Solenoid Valve Type JSXFE-10F-5DSB

Fiche technique

General series information

- Fluide compatible : Air
- Taille de l'orifice : 3/4" à 2"
- Pression de crête élevée et faible consommation en air
- Longue durée de vie : 10 millions de cycles
- Temps de réponse rapide
- Entretien plus facile : membrane rigide.




*Electrodistributeur 2/2, normalement fermé
Cde. combinée par bobine et pilote ressort
pneumatique, alimentation interne par orifice
de raccordement d'entrée*

Spécifications standards


Raccordement	E (Raccord à compression)
Taille du réservoir	Sans
Orifice	10 [1 (25A)]
Filetage	F (G)
Configuration tuyau de sortie OUT	Sans
Tension Nominale	5 (24 VCC)
Connexion électrique	DS (Connecteur DIN et protection de circuit)
Silencieux	Sans silencieux
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	-40 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-40 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Diamètre de l'orifice	40
Protection	IP67 (IP65 pour le connecteur DIN)
Fluide compatible	Air
Pression d'épreuve	1.5 MPa

Consommation électrique	12 W
Construction du distributeur	Membrane à commande asservie
Variation de tension admissible	±10 % de la tension nominale
Courant de fuite admissible	2 % max. de la tension nominale
Type de distributeur	Normalement fermé (N.F.)
Pression différentielle opérationnelle minimale	0.1 MPa
Différentiel de pression d'utilisation max	0.9 MPa
Pression max. d'utilisation	0.9 MPa
Poids	1.280 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

N°	Description	Matériaux
1	Corps	ADC
2	Membrane principale	Résine
3	Joint torique	NBR
4	Capot	ADC
5	Joint	NBR
6	Rondelle	Fe (Chromatage)
7	Écrou de compression	ADC
8	Vis hexagonale	Acier inoxydable
9	Vanne de pilotage	—

Information supplémentaire

Catalogue	JSXFA-E_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_JSXF_TF1Z313EN.pdf
Manuels d'installation	IM_JSXF_TF2Z450EN-A.pdf IM_JSXF_TF2Z450FR-A.pdf