


X-life

PWKRE40-2RS-XL

Galet de roulement

Stud type track rollers PWKRE...-2RS-XL, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, with a central rib, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the central rib and rolling elements, protected lip seal on both sides, with eccentric collar, X-life design

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RS	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KS	Via head and stud
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	40 mm	Diamètre extérieur
d ₁	18 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	58 mm	Largeur
C _{r w}	14.300 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r w}	18.200 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur w}	2.200 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{D G}	5.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
F _{0r per}	18.200 N	Charge radiale statique admissible
F _{r per}	16.400 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	260 g	Poids



Dimensions

B 1	24,6 mm	largeur rondelle axiale
B 2	33,5 mm	Longueur effective du goujon
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	3,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	30 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M18X1,5	Filetage
l G	19 mm	Longueur de taraudage
W	8 mm	Largeur entre plats
d e	22 mm	Diamètre d'excentrique
B e	14 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisseur entrainement
M A	87 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés