



Pièces droites - Homologuées VG


- Helashrink Série 150 - Avec lèvre

Principales caractéristiques


- Utilisées en conjonction avec une lèvre circulaire d'adaptation
- Pour une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale



Série 150 rétreinte sur un connecteur.



a: forme expansée (fournie)



b: forme rétreinte entièrement (après chauffe)



Série 150 avant rétreint.

| RÉFÉRENCE | Ø H min. a | Ø H max. b | Ø J min. a | Ø J max. b | P ± 10% | R ± 10% | JO ± 10% | HW ± 20% | JW ± 20% | V ± 10% | T ± 20% | Désignation selon norme VG | Article |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------------------------|-----------|
| 152-41-G | 24,0 | 10,5 | 24,0 | 6,0 | 26,0 | 9,0 | 10,0 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 A 001 A | 401-52780 |
| 152-42-G | 24,0 | 10,5 | 24,0 | 6,0 | 38,0 | 21,0 | 10,0 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 B 001 A | 401-52880 |
| 153-41-G | 25,0 | 14,0 | 9,0 | 3,5 | 40,0 | 13,0 | 16,0 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 A 002 A | 401-53780 |
| 153-42-G | 25,0 | 14,0 | 9,0 | 3,5 | 55,0 | 28,0 | 16,0 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 B 002 A | 401-53880 |
| 154-41-G | 30,0 | 14,0 | 30,0 | 6,0 | 43,0 | 20,0 | 13,0 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 A 003 A | 401-54780 |
| 154-42-G | 30,0 | 14,0 | 30,0 | 6,0 | 55,0 | 32,0 | 13,0 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 B 003 A | 401-54880 |
| 155-41-G | 31,0 | 18,0 | 31,0 | 7,0 | 47,0 | 15,0 | 18,0 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 A 004 A | 401-55780 |
| 155-42-G | 31,0 | 18,0 | 31,0 | 7,0 | 67,0 | 35,0 | 18,0 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 B 004 A | 401-55880 |
| 156-41-G | 36,0 | 22,5 | 36,0 | 8,5 | 60,0 | 22,0 | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 A 005 A | 401-56780 |
| 156-42-G | 36,0 | 22,5 | 36,0 | 8,5 | 80,0 | 42,0 | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | VG 95343 T06 B 005 A | 401-56880 |
| 157-41-G | 43,0 | 28,0 | 43,0 | 10,0 | 60,0 | 21,0 | 20,0 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 A 006 A | 401-57780 |
| 157-42-G | 43,0 | 28,0 | 43,0 | 10,0 | 79,0 | 41,0 | 20,0 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 B 006 A | 401-57880 |
| 157-43-G | 43,0 | 28,0 | 43,0 | 10,0 | 99,0 | 61,0 | 20,0 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 C 001 A | 401-57980 |
| 158-41-G | 60,0 | 35,0 | 60,0 | 16,0 | 90,0 | 32,0 | 38,0 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 A 007 A | 401-58780 |
| 158-42-G | 60,0 | 35,0 | 60,0 | 16,0 | 110,0 | 52,0 | 38,0 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 B 007 A | 401-58880 |
| 158-43-G | 60,0 | 35,0 | 60,0 | 16,0 | 130,0 | 72,0 | 38,0 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | VG 95343 T06 C 002 A | 401-58980 |
| 159-41-G | 66,0 | 45,0 | 66,0 | 17,0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 A 008 A | 401-59780 |
| 159-42-G | 66,0 | 45,0 | 66,0 | 17,0 | 150,0 | 70,0 | 50,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 B 008 A | 401-59880 |
| 159-43-G | 66,0 | 45,0 | 66,0 | 17,0 | 171,0 | 90,0 | 50,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 C 003 A | 401-59980 |
| 160-41-G | 82,0 | 58,0 | 82,0 | 27,0 | 137,0 | 37,0 | 62,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 A 009 A | 401-60780 |
| 160-42-G | 82,0 | 58,0 | 82,0 | 27,0 | 158,0 | 58,0 | 62,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 B 009 A | 401-60880 |
| 160-43-G | 82,0 | 58,0 | 82,0 | 27,0 | 213,0 | 113,0 | 62,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | VG 95343 T06 C 004 A | 401-60980 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
De nombreux matériaux et adhésifs sont disponibles pour les pièces moulées.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.