



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Geräteanwendung	Kommunikation
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Typ der Datensteckdose	RJ45 8 Kontakte -Kat..6 < 250 MHz
Geliefertes Zubehör	Label holder Protective flap

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	1000BASE-TX
Kommunikationsprotokoll	ATM 1200 Mbps
Anzahl der Module	1 Modul
Anzahl der Steckdosen	1
Art der Aufstandsfläche	Infraplast
Anschlusstyp	S-One
Art der Kabelabschirmung	STP
Organisation von Drähten	Geschirmtes Kabel mit verdrehten Paaren
Anschlüsse - Klemmen	Klicken
Gehäusevariante	Einbau
Befestigung	Einschnappen
Installationsrichtung	Gerade
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: Zentralplatte
Tiefe	40,5 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	45 mm
Einbautiefe	40,5 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK01
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.