

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针

1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



排针，额定横截面: 1.5 mm²，颜色: 黑色，额定电流: 8 A (取决于所使用的插头)，额定电压 (III/2): 250 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 20，行数: 1，位数: 20，连接量: 20，产品系列: PST 1,0/..-H，针距: 3.5 mm，安装: 通孔回流焊/波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 6.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON PST 1,0，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装，最大电流取决于所用插头。取插头和排针中较小的电流值。排针由耐高温材料制成，适用于回流焊工艺。

优势

- 适用于波峰焊和回流焊工艺
- 最佳的插针几何形状，适用于所有COMBICON针式连接器

商业数据

订货号	1737190
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AABTKB
产品关键代码	AABTKB
GTIN	4046356183604
单件重量（含包装）	2.83 g
单件重量（不含包装）	2.81 g
原产地	SK

技术数据

产品属性

产品类型	排针
产品系列	PST 1,0/..-H
产品线	COMBICON Connectors S
类型	排针
位数	20
针距	3.5 mm
连接量	20
行数	1
电位数目	20
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流I _N	8 A (取决于所使用的插头)
额定电压 U _N	250 V
额定电压(III/3)	160 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	250 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	250 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

安装

安装类型	通孔回流焊/波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
触点区域金属表面（顶层）	锡 (3 - 5 µm Sn)
触点区域金属表面（中层）	镍 (1 - 3 µm Ni)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (3 - 5 µm Sn)
焊接区域金属表面（中层）	镍 (1 - 3 µm Ni)

材料数据 - 壳体

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针

1737190

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190



颜色 (外壳)	黑色 (9005)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	250
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	3.5 mm
宽度 [w]	70 mm
高度[h]	9.4 mm
长度[l]	10.5 mm
高度	2.8 mm
焊针长度[P]	6.6 mm
引脚尺寸	ø 1 mm

PCB设计

孔径	1.2 mm
----	--------

电气测试

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 250
额定绝缘电压 (III/3)	160 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	1.5 mm
最小爬电距离(III/3)	2.5 mm
额定绝缘电压 (III/2)	250 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	2.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	250 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	2.5 mm

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针



1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针


1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>




图纸

尺寸图



开孔图/焊盘环宽



PST 1,0/20-H-3,5 - 排针

1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>

 cULus认证 认证ID: E60425-20030211				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	10 A	-	-

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针



1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PST 1,0/20-H-3,5 - 排针

1737190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1737190>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn