

Principales

Gamme de produit	Solution d'E/S distribuées Modicon
Type de produit ou équipement	Kit de sortie analogique standard
Composition du kit	Module STBAVO0200 STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier Base STBXBA2000 STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
Type de sortie analogique	Tension: +/- 10 V Tension: +/- 5 V Tension: 0...10 V Tension: 0...5 V Tension: 1...5 V
Nombre de sorties analogiques	2
Résolution sorties analogiques	15 bits + signe

Complémentaires

Fonction de sortie analogique	150 mA
Temps de réponse	3 ms
Remplacement à froid	Oui
Echange à chaud	Oui pour NIM standard
Etat de repli	Statut 0 NIM de base Configurable par l'utilisateur NIM standard
Format des données	EN 61131-2 CEI 61131-2
Temps de mise à jour	8 ms
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Linéarité intégrale	+/-0,5 % pleine échelle
Linéarité différentielle	Monotonique
Erreur de précision absolue	+/- 0,3 % de déviation maximale à 25 °C
Dérive en température	+/-0,01 %/°C"
Isolement entre canaux et bus actionneur	200 V
Exigence d'adressage	4 mots de sortie
Produits compatibles	Embase de montage STBXBA2000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	265 mA à 5 V CC pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
Etat LED	1 LED (vert) état du module (RDY) 1 LED (rouge) erreur module (ERR)
Profondeur	70 mm
Hauteur	18,4 mm
Largeur	128,3 mm
Poids	0,116 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM class 1, division 2
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 61131-2 class 1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...75 °C (sans)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	- 13...158 °F sans
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm 5 gn à 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm à 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	148,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,57 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	448
Hauteur de l'emballage 3	60,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	448,0 cm
Poids de l'emballage 3	66,304 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------