

Inserto portacontatti D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, connessione a vite, diritto, per telai da incasso e mobili con grado di protezione IP67

I vantaggi

- Connessione a vite

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 179564
GTIN	4017918179564
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,100 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	Germania
Sales Key	ABNADA

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB 15
Cicli di manovra	≤ 200
Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	26 ... 20
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,30 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 2,2 N
Tipo di montaggio	Foro
Resistenza di isolamento	≥ 5000 MΩ

Inserto portacontatti D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Dati tecnici

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20
Tipo	15
Misura custodia	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C
----------------------------------	------------------

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Acciaio
Materiale superficie custodia	stagnata
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Altezza	12,6 mm

Dati elettrici

N. poli	15
Corrente di dimensionamento	5 A
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2
Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132

Inserto portacontatti D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	--	---------

Accessori

Accessori

Custodia protettiva

Custodia mobile D-SUB - VS-15-T-2PG11 - 1688052



Custodia mobile D-SUB, grandezza linguetta 2, grado di protezione IP67

Telai da incasso

Inserto portacontatti D-SUB - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Accessori

Telaio da incasso D-SUB - VS-15-A - 1688036



Custodia da incasso D-SUB, grandezza linguetta 2, grado di protezione IP67

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>