

UTA 107 - DIN导轨适配器

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2853983>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

通用DIN导轨适配器，与开关装置螺钉连接



商业数据

订货号	2853983
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACGEAD
产品关键代码	ACGEAD
目录页面	页码764 (C-1-2013)
GTIN	4017918190293
单件重量 (含包装)	127.42 g
单件重量 (不含包装)	127.42 g
原产地	DE

UTA 107 - DIN导轨适配器

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2853983>



技术数据

产品属性

产品类型	DIN导轨适配器
外壳类型	DIN导轨适配器
产品系列	UTA
类型	安装底盘带固定孔

尺寸

宽度	52 mm
高度	107 mm
深度	9.6 mm

材料规格

外壳材料	锌模铸
------	-----

环境和真实条件

振动测试	
规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

UTA 107 - DIN导轨适配器

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2853983>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 107 - DIN导轨适配器

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2853983>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn