




Verbindingskabel

VDOG F030MSS0005H03STGF040MSS



Made in Germany

Toepassingsgebied

Siliconenvrij	ja
---------------	----

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	cULus: ...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend	cULus: ...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	114			
Materialen	behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM			
Materiaal overwerpmoer	messing / messing			
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter		
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing		

EVC309



Verbindingskabel

VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS

	van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²			
buigcycli		> 5 Mio.		
torsiebelasting		± 180 °/m		

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5



Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; Vergrendeling: , messing, vernikkeld; Kontakte: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5

