

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Odace 2011 - poussoir - anthracite - 10A

S540206W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.177 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir                    |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Application de l'appareil     | Contrôle de l'éclairage            |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Affleurant                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électromécanique                                                                                                                                                                 |
| Actionneur                               | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                  |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                                                                                          |
| Nuance de la couleur                     | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface                   | Mat                                                                                                                                                                              |
| Type d'emballage                         | Cache-peinture                                                                                                                                                                   |
| Courant nominal                          | 10 A                                                                                                                                                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 250 V                                                                                                                                                                            |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                               |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3                                                                                                                                   |
| Durée de vie en cycles                   | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )                                                                                                                              |
| Durée de vie électrique                  | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )                                                                                                                              |
| Nombre de bornes                         | 2 bornes sans vis                                                                                                                                                                |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv No 1                                                                                                                                                                    |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                            |
| Signalisation locale                     | Lumineux                                                                                                                                                                         |
| Matière                                  | Plastique anti-UV : enjoliveur<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe                                           |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                            |
| Largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                            |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur                      | 33,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur d'encastrement       | 18,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Equipement fournis              | Télerupteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

## Environnement

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -5...50 °C                                      |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                                          |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                       |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                       |
| Certifications du produit                      | AENOR : 030/2237<br>LCIE : NF 604950<br>N<br>NF |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                                            |
| Degré de protection IP                         | IP21 D                                          |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 40,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 988,000 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.2 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP          | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b                          |
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

