



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX5FK
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Produits compatibles	LC1F500
Type de circuit de commande	Cc plage large
[Uc] tension circuit de commande	108 V CC
Inductance de circuit fermé	1,44 H
Résistance moyenne	17,15 Ohm à 20 °C
Temps de fonctionnement	20 ms ouverture 60 ms fermeture
Durée de vie mécanique	1 Mcycles
Vitesse de commande maxi	60 cyc/h à <70 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Perte de niveau: 0.3...0.45 Uc (à 70 °C) Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc (à 70 °C)
Puissance d'appel maximale en W	346...1110 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	17...54 W à 20 °C
Composition de l'appareil	1 LX2 bobine[RETURN]3 DR2S résistance

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-55...70 °C
Poids du produit	1,6 kg
Quantité du lot	Lot de 2
Quantity per set	Lot de 2 (coil with resistors)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie