





## ARM2500/3000, Série de régulateurs sur embase de type modulaire

### ARM2500-04A-02

#### Fiche technique


### General series information

- Régulateur sur embase, modèle modulaire
- Taraudage métrique
- Optimal pour le contrôle de pression centralisé
- Système de verrouillage instantané
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa



### Spécifications standards

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Taille                                  | 25 (Taille 2500, Débit 750 NI/min) |
| Stations                                | 4 Stations                         |
| Caractéristiques de raccordement        | A (IN : Commun)                    |
| Taraudage                               | Rc (PT)                            |
| Orifice                                 | 02 (PT 1/4)                        |
| Accessoire                              | Sans                               |
| Température maximum du fluide           | 60 °C                              |
| Température minimum du fluide           | -5 °C (hors gel)                   |
| Pression maximale d'utilisation         | 0.8 MPa                            |
| Pression d'épreuve                      | 1.2 MPa                            |
| Plage de la pression de réglage         | 0.05 - 0.7 MPa                     |
| Fluide compatible                       | Air                                |
| Mécanisme de purge des contre-pressions | Clapet de décharge                 |
| Poids                                   | 0.136 Kg                           |



## Information supplémentaire

Catalogue

[ARM\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ARM2500\\_3000\\_OMD0094EN.pdf](#)