

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné -Acti9 iMX+OF déclen. à émission tension+contact aux. 12..24VCA/CC

A9A26948W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.682 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	AC-12 6 A at 12 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, CA 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, CC DC-12 6 A at 24 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC65 Acti9 ARA Acti9 iDPN Vig Acti9 iLD Acti9 iSW-NA Acti9 RCA disjoncteur miniature à borne double Acti9 iDPN (version Chine) Acti9 iC60 Acti9 iC40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm ² - flexible avec embout Borne de serrage - 1 câble(s) 6 mm ² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 4 mm ² - flexible
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35...70 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,200 cm
Largeur de l'emballage 1	7,400 cm
Longueur de l'emballage 1	8,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	72,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,628 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.7 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

