



Principales

Application du disjoncteur	Distribution
Gamme	Acti9
Nom du produit	ISPN Vigî
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel
Description des pôles	1P + N
In courant assigné d'emploi	32 A à 30 °C
Courbe de déclenchement	C
Sensibilité du différentiel	30 MA
Pouvoir de coupure	6000 A Icn à 230/240 V CA 50 Hz

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Nombre de pôles protégés	1
Fréquence du réseau	50 Hz
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Déclenchement magnétique	5,,,10 x In
[Ue] tension assignée d'emploi	230/240 V CA 50 Hz
Technologie de déclenchement sur courant résiduel	Dépendant de la tension
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	500 A pendant tenue aux ondes 8/20 µs
Classe de limitation	3
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Courant de pointe	3000 A
Aptitude au sectionnement	CA
Coupure pleinement apparente	Mode commutation régulée
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN

Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	OUI
Pas de 9 mm	2
Hauteur	93 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	70 Mm
Poids du produit	136 G
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 Cycle
Durée de vie électrique	10000 Cycle
Verrouillages optionnels	Dispositifs de verrouillage Marche/Arrêt
Raccordement	Borne du type à cage (en amont) 1...16 mm² rigide Borne du type à cage (en aval) 1...10 mm² rigide Borne du type à cage (en amont) 1...16 mm² flexible Borne du type à cage (en aval) 1...10 mm² flexible
Longueur de dénudage des fils	11 Mm for en aval connection 13 Mm for en amont connection
Couple de serrage	2 N.M en amont 2 N.M en aval
Protection différentielle	Intégrée

Environnement

Normes	IEC 61009-2-2 AS/NZS 61009.1
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,25 Cm
Poids de l'emballage 1	141,0 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	83 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	83