

CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



CHARX connect universal，交流电型号2，车辆充电插座，32 A，250 V AC，单线，长度: 2 m，电子锁: 12 V，4位，板前和板后安装，M6，外壳: 黑色，用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电，IEC 62196-2，标准供货范围内提供一个交流电触点保护盖。

产品描述

车辆充电插座，支持交流 (AC) 充电，兼容欧标交流车辆充电连接器 (EVSE)，用于安装在电动汽车 (EV) 上。

优势

- 全套产品系列
- 所有菲尼克斯电气车辆充电插座均采用统一安装尺寸和螺钉连接点，可节省空间
- 基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
- 充电过程中可使用内置连锁装置
- 可手动紧急解锁锁定执行器
- 采用密封保护，防水防尘，防护等级高

商业数据

订货号	1271830
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	XWCAIC
产品关键代码	XWCAIC
GTIN	4063151461294
单件重量 (含包装)	1,461.7 g
单件重量 (不含包装)	146.17 g
原产地	PL

CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

技术数据

说明

概述	标准供货范围内提供一个交流电触点保护盖。
----	----------------------

产品属性

产品类型	车辆充电插座
产品系列	CHARX connect universal
应用	用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电 用于安装在电动汽车(EV)中
充电标准	交流电型号2
充电模式	模式2、3
定制型	根据客户要求提供

电气特性

信号传输类型	脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
连接方法方面的注意事项	压接连接，不能断开
绝缘电阻	> 200 MΩ
的编码	4.7 kΩ (在PE和PP之间)
温度监控	AC触点 : PTC chain (DIN EN 60738-1)
充电电流类型	AC单相
充电功率	8 kW
充电电流	32 A AC (单相)

功率触点

数目	3 (L1, N, PE)
额定电压	250 V AC
额定电流	32 A AC

信号触点

数目	2 (CP, PP)
额定电压	30 V AC
额定电流	2 A

温度传感器 (PTC链)

传感器类型	PTC链
标准/规程	DIN EN 60738-1
连接点	用于交流触点的传感器
测量范围_电阻	790.00 Ω ... 1420.00 Ω
电阻	最大 1280 Ω ±5 K
推荐测得电流	≤ 1 mA ($U_{max} = 16 \text{ V DC}$)
环境温度	-40 °C ... 130 °C (操作)

锁定执行器

CHARX T2HCl12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

电子锁	12 V , 4位
	右侧位置
电机可能的电源电压范围	9 V ... 16 V
锁定检测的最大电压	12 V
用于锁定的典型电机电流	0.25 A
电机的反向电流	最大 1.5 A
最大反向电流停留时间	1 s
建议的适应时间	600 ms
进入或退出路径之后的间歇时间	3 s
使用寿命插接次数	> 10000次负载
锁识别	可用
机械紧急解锁	可用
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

尺寸

车辆充电插座

宽度	112.8 mm
高度	95.1 mm
深度	111.4 mm

孔径

宽度	73 mm
高度	73 mm
深度	73 mm

材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (9005)
颜色 (前面板)	黑色 (9005)
标识材料 (外壳)	塑料
标识材料 (触点表面)	银色

电缆/电线

电缆长度	2 m
光缆类型	单线

适用于交流的单芯线

电缆长度	2 m
电缆结构	3 x 6 mm ²
单股线 , 材料	硅胶
单线 , 颜色	OG
电缆外径	13.80 mm ±0.3 mm
电缆电阻	≤ 3.2 Ω/km

适用于电子锁的单芯线

电缆长度	1.5 m
------	-------

CHARX T2HCl12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

电缆结构	4 x 0.5 mm ²
单股线 , 材料	PVC
单线 , 颜色	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
电缆外径	1.60 mm ±0.20 mm
电缆电阻	≤ 37.1 Ω/m

适用于PTC温度传感器的单芯线

电缆长度	1 m
电缆结构	2 x 0.5 mm ²
单股线 , 材料	PVC
单线 , 颜色	BN/GY
电缆外径	1.60 mm ±0.20 mm
电缆电阻	≤ 37.1 Ω/m

通信用单芯线

电缆长度	1 m
电缆结构	2 x 0.5 mm ²
单股线 , 材料	PVC
单线 , 颜色	BK
	WH
电缆外径	1.60 mm ±0.20 mm
电缆电阻	≤ 37.1 Ω/m

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 10000
插入力	< 100 N
拔出力	< 100 N

环境和真实条件

环境条件

保护等级 (车辆充电插座)	IP55 (已插入 ; 在已插入且运行就绪的状态下 , 只有当两个插拔式元件都是菲尼克斯电气原装产品或者是适当的符合标准要求的产品时 , 才能确保达到所需的防护等级)
	IP67 (车辆充电插座的内部区域)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
海拔	4000 m (海平面以上)

标准和规范

标准

标准/规程	IEC 62196-2
-------	-------------

安装

CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

安装类型	板前和板后安装 (只允许0到90度正面倾斜)
安装孔直径	6.80 mm (\emptyset)
固定螺钉	M6
螺钉包含在供货范围内	无

CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座




1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>


图纸

尺寸图



尺寸图

接线图



车辆充电插座的引脚分配


CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

接线图



安装位置


CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

功能图



操作指南




CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

示意图



车辆插头检测


CHARX T2HCl12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

示意图



锁定执行器的结构图

示意图



AC触点处的温度传感器技术电阻范围


CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

图表



锁定执行器的锁定状态

CHARX T2HCl12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27144706
ECLASS-13.0	27144706

ETIM

ETIM 9.0	EC002898
----------	----------

CHARX T2HCl12-1AC32-2,0M2 - 车辆充电插座



1271830

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1271830>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) (CAS编号: 573-58-0)
SCIP	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
	05a20453-5b9d-48a9-ad2b-1b10dd4a5ecc

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn