

# Projecteur LED SH 1000 MAC rechargeable, 1000 lm, IP54

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur (chantier, bricolage, camping,...).



2

ANS  
GARANTIE  
FABRICANT



Référence

1173700009

Code-barre

4007123691975

## DESCRIPTION

- Boîtier en matière plastique robuste et léger, au format de poche pour une bonne prise en main et protection des angles.
- Socle de maintien dépliable, aimanté, pivotant dans la position choisie et anneau mousqueton pour une fixation facile et rapide.
- Interrupteur marche/arrêt et témoin de charge situés latéralement.
- 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 25 % / fonction clignotante.
- Batterie rechargeable intégrée 3,7 V/2,2 Ah avec témoin de charge.
- Autonomie : 6h.
- Temps de chargement : 3h.
- Chargement par port USB C (utilisation impossible pendant la charge).
- 1 m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	1000 lm
Consommation électrique	10 W
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)
Tension nominale d'entrée	5 V
Durée de vie	33000 h
Capacité de la batterie	2,2 Ah
Tension de la batterie	3,7 V
Autonomie max.	6 h

Temps de charge de la batterie	3 h
Nombre de piles/ batteries	1
Type de batterie	Batterie intégrée
Technologie batterie	Lithium-Ion
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection	III
Indice de protection (IP)	IP54
Couleur	noir/gris

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0,24 kg
Dimensions LxLxH (sans emballage)	4,5 cm x 10 cm x 10 cm

Poids du produit (emballage fourni)	0,34 kg
Dimensions LxLxH (emballage compris)	6,5 cm x 12,5 cm x 12 cm

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED SH 1000 MAC rechargeable, 1m de câble de raccordement USB C

H. Brennenstuhl S.A.S.

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

1

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.

Photos et textes non contractuels.