Brand of NTN corporation

Données techniques

ESEHE208

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES.208.G2, EHE208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	36 mm
A2	40 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	43,7 mm
d - Diamètre arbre	40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	58 mm

ESEHE208
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
E - Profondeur du filetage du trou de montage	24 mm
G - Graisseur	R1/8"
G1 - Taille du filetage	M24
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	100 mm
L - Longueur du logement	135 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement	85 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage	45 mm
S - Distance face / centre du palier	11 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacite de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	1,55 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m