

Abriebfeste Chemikalienschutzhandschuhe mit erhöhter Griffigkeit, perfekt für den Einsatz in Innenräumen



- Verbesserte Griffigkeit:** Die ANSELL GRIP™-Beschichtung des Chemiehandschuhs AlphaTec® 58-530W sorgt dafür, dass beim Umgang mit nassen oder öligen Komponenten weniger Kraftaufwand erforderlich ist
- Erhöhter Komfort:** Ihr weißes Nylon-Innenfutter erhöht den Komfort und bietet hervorragende Haltbarkeit
- Fortgeschrittene Verteidigungen:** Eine gebundene Konstruktion, bei der das Beschichtungspolymer bei der Herstellung nicht in den Liner eindringt, garantiert einen chemischen Schutz nach EN 374 Typ A
- Verbesserte Haltbarkeit:** Diese AlphaTec®-Handschuhe erreichen außerdem die Abriebfestigkeitsklassen EN Level 3 und ANSI Level 5.
- Spezieller Schutz:** Darüber hinaus bieten sie eine Hitzebeständigkeit nach EN 407 und sorgen so für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
- Erhöhte Geschicklichkeit:** Die leichte 13-Gauge-Konstruktion der AlphaTec® 58-530W Industriehandschuhe sorgt für mehr Beweglichkeit und Schutz der Hände.

Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie
- Öl und Gas
- Nahrungsmittelverarbeitung

Einsatzbereiche

- Metall- und Montagearbeiten
- Karosserielackierung, einschließlich Oberflächenprüfung
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen
- Handhabung und Reinigung von Werkzeugen
- Lagerung von Rohmaterialien
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-530W

Einmalige Kombination von
Griffsicherheit und Chemikalienschutz

Prozessanlagen

- Lebensmittelverarbeitung

Hauptmerkmale

- **ANSELL GRIP™ Technologie:** Weniger Kraftaufwand für das Greifen nasser oder öliger Teile
- **Weißes Nylon-Futter:** Sicherheitshandschuhe mit erhöhtem Komfort und Haltbarkeit
- **Geklebte Konstruktion:** Kein Eindringen in den Liner, erhöhte Fingerfertigkeit

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Technologien



Ansell Grip Technology



Leistungsstandards

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



EN 407



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN ISO 374-5:2016



EN 407



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 58-530W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11	290 / 11,4	Grau	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Paar/Polybeutel; 12 Beutel pro Ummkarton • Vend-Pack-Variante, 1 Paar pro Beutel, 72 Beutel pro Karton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkt(en) für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

