



Notice : **BOA SKIN F**

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1 :2018
EN 407 :2020 EN ISO 13997 :1999

CARACTERISTIQUES :

- Gants fibre polyéthylène, HPPE, fil inox et élasthanne, enduit mousse de nitrile.
- Renfort pince nitrile, gant tactile.
- Poignet élastique de couleur indiquant la taille.
- Jauge 18, longueur de 22 à 27 cm.

ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1 :2018 EN 407 :2020



4 X 4 3 F

X 1 XXXX

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 5 à 13.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016+A1 :2018

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Abrasion : | 4/4 |
| • Coupure : | X/5 |
| • Déchirure : | 4/4 |
| • Perforation : | 3/4 |
| • Coupure (ISO 13997) : | F/F |

EN 407 :2020

- | | |
|--|-----|
| • Comportement au feu | X/4 |
| • Chaleur de contact : | 1/4 |
| • Chaleur convective : | X/4 |
| • Chaleur radiante : | X/4 |
| • Petites projections de métal liquide : | X/4 |
| • Grosses projections de métal liquide : | X/4 |

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou grasse.
- Industrie, mécanique

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

ZVD n° :1493
www.guyard-sa.fr