SMALTO
800°C
ALTA
TEMPERATURA

FINO A 800 GRADI

arexons®

SMALTO SPRAY PER ALTE TEMPERATURE
RESISTENTE FINO A 800°C

UTILIZZO
Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali: parti di stufe e forni, impianti di riscaldamento, barbecue, marmitte e parti di motore.

CARATTERISTICHE
- Resiste fino a 600°C in continuo, con punte fino a 800°C.
- Il film di vernice rimane perfettamente aderente alla superficie nel tempo.
- Formula innovativa che utilizza solo solventi naturali e a basso contenuto di C.O.V. (Composti Organici Volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Resistente alla luce, non ingiallisce.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Valvola autopulente.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

MODO D'IMPIEGO
- Eliminare polvere, grassi e ruggine.
- Agitare la bombola energicamente per almeno un minuto .
- Spruzzare da una distanza di 20-30 cm.
- Applicare due o più strati leggeri e incrociati.
- I colori bianco e trasparente resistono a temperature di esercizio di 300°C.
- Per una corretta essiccazione e resistenza alla temperatura, la vernice va fatta passivare per almeno 2 giorni. Il terzo giorno dovrà essere portata gradatamente (con step di 50°C per volta) alla temperatura di 300°C per alcuni minuti.

ATTENZIONE
La vernice non è idonea per il contatto, anche accidentale, con alimenti e con fiamme dirette.

SMALTO ALTA TEMPERATURA
Pericolo. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Direttiva 2004/42/CE. Prodotti per carrozzeria. Finiture speciali (sottocategoria E). Valore limite UE per questo prodotto 840 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 562,5 g/l di composti organici volatili.
Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

UFI:
QVV4-A03Y
U000-UAJD

400 ml 3 e 520

BOMBOLA	TAPPO
FE 40	PP 5
ACCIAIO	PLASTICA

RACCOLTA DIFFERENZIATA.
VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE.

8 002565 030111

Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (Milano) - Italy
Tel. 02.924361 - www.arexons.com

Data
22/11/2023
Nome prodotto
SMALTO
ALTA TEMPERATURA
Codice prodotto
3329 ed altri
Realizzazione
Carlo Vergani