



Données techniques

NKX60

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	60 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	60 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle	85 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	40 mm
C1 - Hauteur de butée	17 mm
C2 - Position trou	12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k - Diamètre trou	3 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,465 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	29800000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	41500000 mN
C0r - Capacité charge statique	71500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	113000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	15600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	22200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	75 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm

