





## Air Management System, Modèle à Régulateur Manuel – AMS20/30/40/60-B AMS40B-F04D-SA-KLG

Fiche technique

### General series information

- Modes veille et coupure programmables
- Mesure du débit, de la pression et de la température
- Compatible avec les systèmes de communication sans fil SMC
- Débit jusqu'à 4000 l/min à 0.7 MPa
- Raccordement : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Raccordement modulaire.




Air management system avec régulateur,  
normalement ouvert

### Spécifications standards

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                      | 40                                                                                  |
| Filetage                             | F (G)                                                                               |
| Orifice                              | 04 (1/2)                                                                            |
| N.O./N.C.                            | D [Normalement ouvert (N.O.)]                                                       |
| Protocole                            | SA [Autonome (Périphérique sans fil, si module de communication sans fil connecté)] |
| Unités                               | K (Fonction de sélection des unités)                                                |
| Commande manuelle                    | G (Poussoir à impulsion sans verrouillage)                                          |
| Pression du fluide                   | Air                                                                                 |
| Température maximum du fluide        | 50 °C                                                                               |
| Température minimum du fluide        | 0 °C                                                                                |
| Pression d'épreuve                   | 1.0 MPa                                                                             |
| Température ambiante max.            | 50 °C                                                                               |
| Température ambiante min.            | 0 °C                                                                                |
| Alimentation générale                | 24 VDC ±10 %                                                                        |
| Normes                               | CE, UKCA                                                                            |
| Classe de protection sans connecteur | IP65                                                                                |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Consommation électrique      | 400 mA                   |
| Débit max. (l/min (ANR))     | 2000 l/min               |
| Pression d'alimentation max. | 0.7 MPa                  |
| Pression d'utilisation min.  | 0.3 MPa                  |
| F414 - Input/Output          | DI x2 DI, DO IO-link, DI |
| Poids                        | 3.800 Kg                 |



## Information supplémentaire

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">AMS-C_FR.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoC_PF_TF122129EN.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_AMS_TF223-005FR.pdf</a><br><a href="#">IM_EXA1_TF222-139EN-A.pdf</a><br><a href="#">IM_AMS_TF223-005EN.pdf</a><br><a href="#">IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092EN-A.pdf</a><br><a href="#">IM_EXA1_TF222-139FR.pdf</a><br><a href="#">IM_EXW1-A11N-X1_TF222-092FR-A.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_AMS_20-30-40-60_OMA1007EN-E.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                 |