

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

|                                                |                              |               |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX |                              |               |
| Revisión: 13.04.2026                           | Código del producto: 765-420 | Página 1 de 8 |

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX

Otros nombres comerciales

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de la sustancia: | Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol |
| N.º CAS:                | 67-63-0                                        |
| N.º índice:             | 603-117-00-0                                   |
| N.º CE:                 | 200-661-7                                      |
| UFI:                    | A2P6-P0FU-W00M-W5TT                            |

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos desaconsejados

Reservado a usos industriales y profesionales.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Compañía:                 | RS Components SAS                                     |
| Calle:                    | Rue Norman King CS40453                               |
| Población:                | F-60031 Beauvais Cedex                                |
| Teléfono:                 | Tel: +34 902 100 711                                  |
| Correo electrónico:       | soporte.tecnico@rs-components.com                     |
| Departamento responsable: | Tel: +34 91 114 2520 (24hr)<br>+44 1235 239670 (24hr) |

1.4. Teléfono de emergencia: ES: +34 91 562 04 20 (24hr)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

Propan-2-ol

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 2 de 8

|                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.                                                                  |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.                                                                      |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local/nacional.                                                           |

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes****3.1. Sustancias****Componentes relevantes**

| N.º CAS | Nombre químico                                        |              |           | Cantidad |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
|         | N.º CE                                                | N.º índice   | N.º REACH |          |
|         | Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)         |              |           |          |
| 67-63-0 | Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol        |              |           | 50-100 % |
|         | 200-661-7                                             | 603-117-00-0 |           |          |
|         | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 |              |           |          |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****En caso de inhalación**

Proporcionar aire fresco. En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta).

**En caso de contacto con la piel**

En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo. En caso de contacto con la piel, lávese con: Agua. Cambiar la ropa empapada.

**En caso de contacto con los ojos**

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua.

**En caso de ingestión**

Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vómito. Si se traga beber inmediatamente agua: Agua.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No hay datos disponibles

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****Medios de extinción adecuados**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Espuma. Polvo extintor.

**Medios de extinción no apropiados**

Agua con suplemento de agentes tensioactivos. Agua.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Los vapores se pueden desplazar grandes distancias y al alcanzar una fuente de ignición, inflamarse, producir

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 3 de 8

retroceso de llama y explosionar. Combustible. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva. Calentar sube la presión y hay peligro de reventar.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Si es posible y sin peligro, retirar los recipientes que no estén dañados de la zona de peligro. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

**Información adicional**

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Agua prevista para incendios contaminada recoger aparte. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Informaciones generales**

Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

**Para el personal de emergencia****6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Si es posible sin peligro, parar el derrame y recoger el material derramado. Sino quemar controladamente. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Peligro de explosión.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza****Para retención**

No hay datos disponibles

**Para limpieza**

No hay datos disponibles

**Otra información**

Ventilar la zona afectada.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura****Indicaciones para la manipulación segura**

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

**Indicaciones para prevenir incendios y explosiones**

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo**

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel. Después de trabajar, lavarse las manos y cara. No comer ni beber durante su utilización.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades****Condiciones necesarias para almacenes y depósitos**

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las radiaciones solares directas. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

**Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto**

No almacenar junto con: Material, oxigenado, comburente.

**Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento**

Temperatura de almacenamiento recomendable: a temperatura de ambiente

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 4 de 8

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual****8.1. Parámetros de control****Valores límite de exposición profesional**

| N.º CAS | Agente químico                    | ppm | mg/m³ | fib/cc | Categoría | Origen |
|---------|-----------------------------------|-----|-------|--------|-----------|--------|
| 67-63-0 | Alcohol isopropílico; Isopropanol | 200 | 500   |        | VLA-ED    |        |
|         |                                   | 400 | 1000  |        | VLA-EC    |        |

**Valores límite biológicos de exposición profesional**

| N.º CAS | Agente químico                    | Indicador biológico | Valor límite | Material de prueba | Momento de muestreo        |
|---------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 67-63-0 | Isopropanol; Alcohol isopropílico | Acetona             | 40 mg/l      | orina              | Final de la semana laboral |

**8.2. Controles de la exposición****Controles técnicos apropiados**

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal****Protección de los ojos/la cara**

Gafas de protección herméticas.

**Protección de las manos**

EN ISO 374 Hay que ponerse guantes de protección examinados: NBR (Goma de nitrilo) Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. NBR (Goma de nitrilo)

**Protección cutánea**

ropa protectora: Protección de la piel y el cuerpo

**Protección respiratoria**

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

**Controles de la exposición del medio ambiente**

No tirar los residuos por el desagüe.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Estado físico: | líquido/a |
| Color:         | incolore  |
| Olor:          | Alcohol.  |

|                                                                              |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Punto de fusión/punto de congelación:                                        | -89 °C |             |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | 82 °C  | DIN 53171   |
| Límite inferior de explosividad:                                             | 2      | DIN EN 1839 |
| Límite superior de explosividad:                                             | 12     | DIN EN 1839 |
| Punto de inflamación:                                                        | 12 °C  |             |

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 5 de 8

|                                  |                       |                           |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Temperatura de auto-inflamación: | 425 °C                |                           |
| Temperatura de descomposición:   |                       | Test Series H, part II,28 |
| pH (a 20 °C):                    | 7                     |                           |
| Solubilidad en agua:             | disolución muy buena. |                           |
| Solubilidad en otros disolventes |                       |                           |
| disolución muy buena             |                       |                           |
| Densidad:                        | 0,785 g/cm³           |                           |

**9.2. Otros datos****Información relativa a las clases de peligro físico**

Propiedades explosivas

No hay datos disponibles

Inflamabilidad ulterior:

No hay datos disponibles

Propiedades comburentes

No hay datos disponibles

**Otras características de seguridad**

Prueba de separación del disolvente:

No hay datos disponibles

Contenido en disolvente:

69,99%

Viscosidad dinámica:

2,43 mPa·s

(a 20 °C)

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1. Reactividad**

No hay datos disponibles

**10.2. Estabilidad química**

No hay datos disponibles

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

No hay datos disponibles

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Conservar alejado del calor. Peligro de inflamación.

**10.5. Materiales incompatibles**

No hay datos disponibles

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidad aguda**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Irritación y corrosividad**

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Provoca irritación ocular grave.

Corrosión o irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos disponibles

**Efectos sensibilizantes**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos disponibles

**Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción**

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 6 de 8

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Puede provocar somnolencia o vértigo. (Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol)

No hay datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos disponibles

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Información sobre posibles vías de exposición**

No hay datos disponibles

**Efectos específicos en experimentos con animales**

No hay datos disponibles

**Consejos adicionales referente a las pruebas**

No hay datos disponibles

**Experiencias de la práctica**

No hay datos disponibles

**11.2. Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

Esta sustancia no tiene propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo.

**Otros datos**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**12.4. Movilidad en el suelo**

Movilidad en el suelo ninguna

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Esta sustancia no cumple con los criterios PBT/mPmB del Reglamento REACH, anexo XIII.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Esta sustancia no tiene propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo.

**12.7. Otros efectos adversos**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos****Código de identificación de residuo - Producto no utilizado**

200113 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01); Disolventes; residuo peligroso

**Código de identificación de residuo - Envases contaminados**

# Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

## RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 7 de 8

150104 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAJOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA;  
Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases metálicos

### Eliminación de envases contaminados

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

**14.1. Número ONU o número ID:** UN 3175  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. Isopropanol  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje:** II  
 Etiquetas: 4.1



Código de clasificación: F1  
 Disposiciones especiales: 216 274 601  
 Cantidad limitada (LQ): 1 kg  
 Cantidad liberada: E2  
 Categoría de transporte: 2  
 N.º de peligro: 40  
 Clave de limitación de túnel: E

### Transporte fluvial (ADN)

**14.1. Número ONU o número ID:** UN 3175  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. Isopropanol  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje:** II  
 Etiquetas: 4.1



Código de clasificación: F1  
 Disposiciones especiales: 216 274 601 800  
 Cantidad limitada (LQ): 1 kg  
 Cantidad liberada: E2

### Transporte marítimo (IMDG)

**14.1. Número ONU o número ID:** UN 3175  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Isopropyl alcohol  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje:** II  
 Etiquetas: 4.1

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**RS PRO Solvent Moistened Cleaning Pads, 20/BOX**

Revisión: 13.04.2026

Código del producto: 765-420

Página 8 de 8



Disposiciones especiales: 216 274  
 Cantidad limitada (LQ): 1 kg  
 Cantidad liberada: E2  
 EmS: F-A, S-I

**Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Número ONU o número ID:** UN 3175  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Isopropyl alcohol  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** 4.1  
**14.4. Grupo de embalaje:** II  
 Etiquetas: 4.1



Disposiciones especiales: A46  
 Cantidad limitada (LQ) Passenger: 5 kg  
 Passenger LQ: Y441  
 Cantidad liberada: E2  
 IATA Instrucción de embalaje - Passenger: 445  
 IATA Cantidad máxima - Passenger: 15 kg  
 IATA Instrucción de embalaje - Cargo: 448  
 IATA Cantidad máxima - Cargo: 50 kg

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: No

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****Información reglamentaria de la UE**

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):  
 Entrada 3, Entrada 40, Entrada 75

**Legislación nacional**

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

**SECCIÓN 16. Otra información****Abreviaturas y acrónimos**

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría 2  
 Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2  
 STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3

**Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)**

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.