

Warmschrumpfschlauch 3:1 in Sichtverpackung

HIS-3 BAG

HIS-3 BAG gewährleistet eine zuverlässige elektrische Isolation und kann vor mechanischen Einflüssen schützen.

Hauptmerkmale

- Dünnwandiger und flexibler Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin mit der Schrumpfrate 3:1
- Kleinverpackung für den gelegentlichen Bedarf




HIS-3 BAG ist in sieben Farben und vier Abmessungen erhältlich.



Nähere Informationen zu Heißluftgebläsen im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge Seite 529.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	-5% max.
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm nach ASTM D 150
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1 (außer transparent)
Zulassungen/Normen	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 und 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	308-30315

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.




Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Warmschrumpfschlauch 3:1 in Sichtverpackung

HIS-3 BAG



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Blau (BU)	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Braun (BN)	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grau (GY)	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Rot (RD)	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Schwarz (BK)	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grün-Gelb (GNYE)	308-31217

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.