

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys VARIO
Nom abrégé de l'appareil	VCF
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence
Niveau de performance	Hautes performances
Description des pôles	3P
Description des contacts	3F
Type de réseau	CC CA
Type de commande	Poignée rotative
Style de montage de la commande rotative	Directe
Couleur de poignée	RED
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Cadenas de poignée rotative	1 à 3 cadenas 4...8 mm
Marquage	0 - 1
Support de montage	Poignée monté sur porte Interrupteur monté sur porte
Mode de fixation	Avec 4 vis pour poignée
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	80 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	63 A
[Ie] courant assigné d'emploi	57 A (AC-23) à 400 V
Puissance assignée d'emploi en W	15 kW à 230...240 V (AC-3) 22 kW à 400...415 V (AC-3) 30 kW à 500 V (AC-3) 30 kW à 690 V (AC-23A) 37 kW à 500 V (AC-23A) 18.5 kW à 690 V (AC-3) 18.5 kW à 230...240 V (AC-23A) 30 kW à 400...415 V (AC-23A)
Classe de service intermittent	30
Pouvoir de fermeture	800 A à 400 V (AC-21A) 800 A à 400 V (AC-22A) 800 A à 400 V (AC-23A)
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	2.1 kA à 400 V au Ipeak
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	960 A à 400 V pendant 1 s
Courant nominal de court-circuit conditionnel	10 kA à 400 V - fusible associé 80 A aM 10 kA à 400 V - fusible associé 80 A gG
Pouvoir de coupure	640 A à 400 V AC-21A 640 A à 400 V AC-22A 640 A à 400 V AC-23A
Composition de l'appareil	Commutateur Poignée

Durée de vie mécanique	30000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle DC-1 à 5 30000 cycle AC-21
Mode de raccordement	Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 16 mm ² - rigidité du-câble: souple - avec embout Circuit de puissance : borniers à vis-étrier câble 25 mm ² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage	Circuit de puissance : 4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Dimension de base	60 x 60 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	60 mm
Poids	0.56 kg
Code de comptabilité	Déconnecteur d'interrupteur principal

Environnement

Normes	IEC 60947-3
Certifications du produit	UL CCC CSA GL
Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP65 IP20 se conformer à IEC 60529
Robustesse mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Chocs 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Tenue au feu	960 °C se conformer à IEC 60695-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0733 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------