



# Scotch™ 9453, 9471, 9472

## Rubans à transfert d'adhésif

### Fiche technique

Septembre 2022

Dernière version : Novembre 2015

Construction du produit	Adhésif	Protecteur
9453	Acrylique « Haute Adhésion » type 300, 89 µ	Kraft anti adhérent 158 g/m2 94 µ
9471	Acrylique « Haute Adhésion » type 300, 50 µ	Kraft anti adhérent 158 g/m2 94 µ
9472	Acrylique « Haute Adhésion » type 300, 125 µ	Kraft anti adhérent 158 g/m2 94 µ

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· L'adhésif acrylique « Haute Performance » adhère à une large gamme de surfaces, y compris les plastiques à basse énergie de surface.</li><li>· Le protecteur Kraft anti adhérent 158 g/m2 permet une excellente découpe de plaques.</li><li>· Excellent équilibre des propriétés.</li></ul>
-------------------------	---

<b>Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Plaques de firmes en métal appliquées sur surfaces plastiques lisses ou texturées.</li><li>· Applications décoratives (plaques d'identification) sur surfaces telles que bois, tissu, plastique, caoutchouc et matériaux texturés. Le ruban à transfert d'adhésif 9471 d'épaisseur 50 microns est particulièrement adapté aux surfaces lisses. Le ruban à transfert d'adhésif 9472 d'épaisseur 125 microns est préférentiellement adapté aux surfaces rugueuses ou texturées.</li></ul>
---------------------	---

<b>Propriétés physiques</b>	(Valeurs typiques à ne pas utiliser à titre de spécifications) ASTM D-3330 (modifiée) (pelage à 90 degrés, 305 mm/min) Feuillard aluminium 0,05 mm sur acier inoxydable
<b>Temps de pose 20 minutes</b>	
<b>Produit</b>	<b>N/100 mm</b>
9453	62
9471	39
9472	72
ASTM D-3330 (modifiée) (pelage à 90 degrés, 305 mm/min) Feuillard aluminium 0,05 mm sur différentes surfaces :	
<b>Temps de pose 72 heures</b>	
<b>Produit</b>	<b>N/100 mm</b>
- Métal (acier inoxydable)	84 56 107
9453	88
9471	93
9472	125
- Plastique haute énergie de surface (polycarbonate)	73 56 90
9453	-
9471	83
9472	125
- Plastique basse énergie de surface (polypropylène)	57 39 60
9453	-
9471	35
9472	67
<b>Résistance à l'environnement</b>	Les propriétés définies sont basées sur la fixation de matériaux étanches (tel que l'aluminium) à une surface aluminium.
<b>Montée en adhésion</b> : La force d'adhésion de l'adhésif acrylique « Haute Performance » Scotch 300 augmente avec le temps et la température.	
<b>Résistance à l'humidité</b> : L'humidité a un effet minime sur les performances adhésives du produit. Les forces d'adhésion sont généralement plus élevées après une exposition de 7 jours à 32 °C et 90 % d'humidité relative.	
<b>Résistance aux U.V.</b> : Lorsqu'elles ont été bien appliquées, les plaques décoratives ne sont pas affectées par l'exposition.	
<b>Résistance à l'eau</b> : L'immersion dans l'eau n'a pas de véritable effet sur la force d'adhésion. Après 100 heures à température ambiante, la force d'adhésion est en fait plus élevée.	
<b>Résistance aux cycles de température</b> : La force d'adhésion augmente généralement après quatre cycles de : 4 heures à 70 °C 4 heures à -29 °C 16 heures à 22 °C	
<b>Résistance aux produits chimiques</b> : Lorsqu'elles ont été correctement appliquées, les plaques décoratives tiennent parfaitement après exposition à de nombreux produits chimiques y compris l'huile, les acides faibles et alcalins.	
<b>Résistance à la chaleur</b> : L'adhésif 300 peut être utilisé pendant de courtes périodes (minutes, heures) à des températures allant jusqu'à 121 °C et pendant des périodes de temps intermittentes plus longues (jours, semaines) à des températures allant jusqu'à 66 °C.	

<b>Stockage</b>	Stocker dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 et 25°C et un taux d'humidité compris entre 40 et 60% Afin de minimiser les effets de l'humidité sur les produits transformés, emballer le stock découpé dans des sacs en polyéthylène. Le polyéthylène basse densité (0,05-0,1 mm) peut aider à empêcher l'humidité de pénétrer et à stabiliser de taux d'humidité.
<b>Informations additionnelles</b>	Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous. Fiches de données et de sécurité : <a href="http://www.quickfds.fr">http://www.quickfds.fr</a>
<b>Clause de non-responsabilité automobile</b>	<p>Applications automobiles : Ce produit est un produit industriel et n'a pas été conçu ou testé pour être utilisé dans certaines applications automobiles, y compris, mais sans s'y limiter, la batterie de groupe motopropulseur électrique automobile ou les applications haute tension. Ce produit ne remplit pas intégralement les exigences habituelles en matière de conception automobile ou de système de qualité, telles que IATF 16949 ou VDA 6.3. Ce produit peut ne pas avoir été fabriqué dans une installation certifiée IATF et peut ne pas répondre à un Ppk de 1,33 pour toutes les propriétés. Le produit ne peut pas être soumis à un processus d'approbation des pièces de production automobile (PPAP). Le client est seul responsable de l'évaluation du produit et déterminer s'il est approprié et adapté à l'application automobile du client, et des inspections préalables avant l'utilisation du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures, la mort et/ou des dommages matériels. Aucune déclaration écrite ou verbale, donnée ou recommandation, aucun rapport de 3M concernant l'utilisation automobile du produit n'aura de force ou d'effet, sauf dans le cas d'un accord signé par un vice-président de la recherche et du développement de 3M. Le client assume toute la responsabilité et tous les risques s'il choisit d'utiliser ce produit dans une batterie de groupe motopropulseur électrique automobile ou une application haute tension, et 3M ne sera responsable d'aucune perte ou d'aucun dommage résultant de ou lié au produit 3M ou à l'utilisation du produit par le client.</p> <p>SAUF STIPULATION PARTICULIÈRE, LES PRODUITS FOURNIS PAR 3M BÉNÉFICIENT DES SEULES DISPOSITIONS IMPÉRATIVES APPLICABLES LE CAS ÉCHÉANT EN MATIÈRE DE GARANTIE. DANS LE RESPECT DE CES DISPOSITIONS, LA RESPONSABILITÉ DE 3M EST LIMITÉE, SELON LE CHOIX DE 3M, À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRODUIT, À L'EXCLUSION DE TOUTE PÉNALITÉ ET/OU INDEMNITÉ. LA RESPONSABILITÉ DE 3M NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE POUR TOUT AUTRE PRÉJUDICE DIRECT, INDIRECT, MATÉRIEL, IMMATÉRIEL, CONSÉCUTIF OU NON CONSÉCUTIF.</p>
<b>Remarques importantes</b>	Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

---

### **3M France**

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie  
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex  
Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhésifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

### **Centre Information Clients**

 **N°Azur 0 810 331 300**  
Prix d'un appel local

[www.3m.com/fr](http://www.3m.com/fr)